



■このキットに含まれるパーツ



- ・アクリル板 (保護紙付き) ×1 枚
  - ・六角スペーサー ×4 個
  - ・トラスネジ ×8 個
  - ・ゴム足 ×4 個
- ※IchigoJam U 本体は付属しませんので別途お求めください。

■組み立てかた

- ①アクリル板の保護紙をはがします。  
※はがしにくい時は水につけるとはがしやすくなります。



保護紙をはがした状態のアクリル板



共立プロダクツ  
KYOHITSU PRODUCTS

その他・モジュール

第1版 20160601



**IchigoJam U  
シンプルアクリルベース**

※IchigoJam 本体は付属していません。


型番：KP-SB603

■概要


IchigoJam U で使えるアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取り付け金具も付属しています。

※IchigoJam 旧基板では使用できません。


※アクリル板には向きがあります。穴位置をご確認ください。  
※上下(裏表)の違いはありません。




- ②アクリル板のネジ穴にトラスネジを通します。




- ③アクリル板をトラスネジのネジ部に六角スペーサーを取りつけます。




- ④IchigoJam U 本体の穴をスペーサーの穴に合わせて置きます。




- ⑤IchigoJam U 本体をトラスネジで4ヶ所(赤丸部)固定します。



- ⑥ゴム足を裏面に4ヶ所貼り完成です。



【完成見本】



[PR]  
最大 32 個のプログラムを保存可能！  
ゲームカセットのように差し替えできます。

**IchigoJam ROMカセット**

型番: KP-15J-ROM

・本製品およびそれらを構成するパーツ類は、改良・性能向上のため予告なく仕様・外観等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。  
・本製品は組立キットまたは半完成品です。製作作業中の安全確保のため説明書をよくお読みになり、正しい工具の使用・手順を守ってください。  
・完成品でない商品の性格上、組み立て後の完璧な性能・品質・安全運用等の保証はできません。完成後はお客様(組立業者)ご自身の責任のもとでご使用ください。  
・本製品は機器への組み込み他、工業製品としての使用を想定した設計は行っていません。また、本製品に起因する直接・間接の損害につきましては当社修理サポートの規定範囲を超えての補償には応じられません。

Electronic Devices, Parts, Kits & Robots 共立電子産業株式会社 共立プロダクツ事業所  
KYOHITSU 〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西2-5-1  
TEL: 06-6644-4447 FAX: 06-6644-4448

【“共立プロダクツ”ブランドとは】  
当ブランドの製品はユーザーニーズを捉えた製品をリーズナブルな価格でご提供を旨としています。そのためユーザーサポートはメールに限定しておりますことをご理解、ご了承ください。  
✉Email: wonderkit@keic.jp  
Twitterやblogで応用例や製品紹介を更新中です。ぜひご覧になってください。 共立プロダクツ 検索